

高性能、低価格を実現！
1秒間に2万回を超える超音波振動により、細部まで簡単光沢仕上げが可能！
さらにゴマ巣も解消、仕上げ作業の必需品！！

超音波の振動で通常のバフ作業では届かない細部まで完璧に光沢を出すことができます！
 また仕上げ段階で頭を悩ます、鑄造等で発生する巣（ゴマ巣）を埋めることも可能。
 ホワイトゴールドやプラチナの巣埋めも埋める事が出来る高出力タイプ。
 1秒間に2万回を超える超音波振動により、力を入れる事無くどなたでも簡単に使用できます。
 完全空冷の為、従来のような水の補給の必要が無く、自動追尾方式の為、加工条件が変わっても調整を必要としません。



Made in Japan

型式 Model	SUB-110A
電源 Electrical	AC100V~AC240V 50/60Hz 30VA
超音波出力 Ultrasonic power	MAX 20W
出力 Output	無段階式/0~10までのボリューム刻み
振幅 Vibration amplitude	MIN約2.5 μm~MAX約30 μm
周波数 Ultrasonic frequency	23.0KHz ±1.5KHz
本体寸法 Dimension	95(W) × 270(D) × 151(H)mm
本体重量 Weight	電源/約3.0Kg Controller unit/about 3.0kg ハンドピース/約200g Handpiece/about 200g

■標準付属品 Standard Accessory	
発振コントローラ	Controller
ハンドピース	Handpiece
ツールホルダー 2.0用	Toolholder for 2.0mm
超硬ヘラ Φ2.0×40(L)mm	Burnisher Φ2.0×40(L)mm
ハンドピーススタンド	Handpiece stand
フットスイッチ	Foot switch
専用レンチ	Spanner
トルクネジレンチ	Sanner for allen wrench
保証書	Guarantee card
取扱説明書	Instruction manual

■別売超硬ヘラ Optional carbide burnisher

ふくらみ円錐 Bunchy cone	<ul style="list-style-type: none"> Φ1.2×40(L)mm ¥4,700-(税別) Φ1.5×40(L)mm ¥4,700-(税別) Φ2.0×40(L)mm ¥4,700-(税別)
円錐 Cone	<ul style="list-style-type: none"> Φ1.2×40(L)mm ¥4,700-(税別) Φ1.5×40(L)mm ¥4,700-(税別) Φ2.0×40(L)mm ¥4,700-(税別)
球 Round	<ul style="list-style-type: none"> Φ1.2×40(L)mm ¥9,500-(税別) Φ1.5×40(L)mm ¥9,500-(税別) Φ2.0×40(L)mm ¥9,500-(税別) 軸はすべて2.0mm

■オプション/Optional Accessory

・ツールホルダー Toolholder for 1.2mm	¥9,600-(税別)
・ツールホルダー Toolholder for 1.5mm	¥9,200-(税別)

- High performance with Low price
- It's a polishing machine to make a glossy finish and fill in a pinhole easier by ultrasonic vibration.
- If you just touch the tip of the front edge to the surface of the material lightly, you can make a polish.
- You can fill in a pinhole of cast defects. White gold and platinum can use by high power.
- It's safty design!!If you forget to stop this machine,it stops autmaticly over 15minutes.
- After autmatic stopping,you can re-start in just push the foot switch.
- This machine does'nt need any water for cooling and manual adjustment. all of autmatic adjustment.

無断転記禁止

商品に関するお問い合わせ

本 社	TEL : 03-6859-0085	FAX : 03-6859-0086
東京営業所	TEL : 03-6803-2080	FAX : 03-6803-2081
山梨営業所	TEL : 055-228-5538	FAX : 055-228-5539

このカタログは2019年11月現在のものです

発売元	製造元
-----	-----